

Sterilizator portabil UV-C cu 2 lămpi



Mod de utilizare


Pentru a începe sterilizarea, țineți apăsat butonul POWER pentru 5 secunde LED-ul UV-C este aprins și gata pentru utilizare. Îndreptați fascicula luminos de la o distanță de 3 cm spre suprafața de sterilizat pentru cel puțin 60 secunde, scanând suprafața de 3-5 ori. Apăsați 2 secunde pe butonul POWER pentru a închide sterilizatorul.

INDICATORUL DE FUNCȚIONARE

1. Aparatul este setat pentru 1(un) minut de funcționare. Toate cele 4 lumini indicatoare sunt aprinse și se vor stinge pe rând la interval de 15 s. Când toate luminile s-au stins, aparatul se închide.
2. După pornirea sterilizatorului, apăsați de 2 ori butonul POWER și aparatul trece în modul de 10 minute de funcționare. Luminile indicatoare se vor stinge pe rând la un interval de 150 s.
3. Pe timpul încărcării, butonul POWER va fi aprins (culoarea verde)
4. Când capacitatea acumulatorului scade sub 10%, lumina verde a butonului POWER va pălpâi. Sterilizatorul trebuie pus la încărcat cât mai repede posibil.

Măsurile de precauție

1. Nu depozitați produsul în apropierea surselor de foc, în locuri cu umezeală ridicată sau cu câmpuri electromagnetice ridicate
2. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Interzis pentru folosirea de către copii sub vârsta de 6 ani. Se recomandă utilizarea de către copii, doar sub supravegherea unui adult.
3. Nu utilizați produsul pentru perioade prelungite. Se recomandă folosirea continuă pentru maxim 10 minute
4. **Nu îndreptați fascicula în ochi**
5. **Nu folosiți produsul pentru sterilizarea pielii**



CARACTERISTICI

Putere: 4 W
Material: ASB
Număr leduri: 2
Lungime undă: 275 nm
Alimentare: USB port tip C
Baterie: Litiu, 300 mAh
Dimensiuni: 114 x 35 x 28 mm
Greutate: 35 g
Timp dezinfectare: 10 s (timer inteligent)
Autonomie funcționare: 3 ore
Sistem de blocare copii

Instrucțiuni de folosire

Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Garanție - 1 an. Nu se acordă garanție pentru: folosirea incorectă, depozitarea sau întreținerea defectuoasă; operarea, alimentarea incorectă sau căzături; folosirea în locuri cu temperaturi mult peste medie, în ploaie, la altitudini de peste 3000 m, în zone cu câmpuri electromagnetice ridicate peste media acceptată; în cazul dezasamblării, montării sau reparării de către persoane neautorizate. Utilizatorul este direct responsabil de folosirea corectă a produsului. Firma noastră nu este responsabilă pentru vătămările corporale produse direct sau indirect datorită folosirii incorecte a produsului.



Sterilizator portabil UV-C cu 2 lămpi



Mod de utilizare


Pentru a începe sterilizarea, țineți apăsat butonul POWER pentru 5 secunde LED-ul UV-C este aprins și gata pentru utilizare. Îndreptați fascicula luminos de la o distanță de 3 cm spre suprafața de sterilizat pentru cel puțin 60 secunde, scanând suprafața de 3-5 ori. Apăsați 2 secunde pe butonul POWER pentru a închide sterilizatorul.

INDICATORUL DE FUNCȚIONARE

1. Aparatul este setat pentru 1(un) minut de funcționare. Toate cele 4 lumini indicatoare sunt aprinse și se vor stinge pe rând la interval de 15 s. Când toate luminile s-au stins, aparatul se închide.
2. După pornirea sterilizatorului, apăsați de 2 ori butonul POWER și aparatul trece în modul de 10 minute de funcționare. Luminile indicatoare se vor stinge pe rând la un interval de 150 s.
3. Pe timpul încărcării, butonul POWER va fi aprins (culoarea verde)
4. Când capacitatea acumulatorului scade sub 10%, lumina verde a butonului POWER va pălpâi. Sterilizatorul trebuie pus la încărcat cât mai repede posibil.

Măsurile de precauție

1. Nu depozitați produsul în apropierea surselor de foc, în locuri cu umezeală ridicată sau cu câmpuri electromagnetice ridicate
2. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Interzis pentru folosirea de către copii sub vârsta de 6 ani. Se recomandă utilizarea de către copii, doar sub supravegherea unui adult.
3. Nu utilizați produsul pentru perioade prelungite. Se recomandă folosirea continuă pentru maxim 10 minute
4. **Nu îndreptați fascicula în ochi**
5. **Nu folosiți produsul pentru sterilizarea pielii**



CARACTERISTICI

Putere: 4 W
Material: ASB
Număr leduri: 2
Lungime undă: 275 nm
Alimentare: USB port tip C
Baterie: Litiu, 300 mAh
Dimensiuni: 114 x 35 x 28 mm
Greutate: 35 g
Timp dezinfectare: 10 s (timer inteligent)
Autonomie funcționare: 3 ore
Sistem de blocare copii

Instrucțiuni de folosire

Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire

Garanție - 1 an. Nu se acordă garanție pentru: folosirea incorectă, depozitarea sau întreținerea defectuoasă; operarea, alimentarea incorectă sau căzături; folosirea în locuri cu temperaturi mult peste medie, în ploaie, la altitudini de peste 3000 m, în zone cu câmpuri electromagnetice ridicate peste media acceptată; în cazul dezasamblării, montării sau reparării de către persoane neautorizate. Utilizatorul este direct responsabil de folosirea corectă a produsului. Firma noastră nu este responsabilă pentru vătămările corporale produse direct sau indirect datorită folosirii incorecte a produsului.

